



Mira 301 M2.20 • M2.40 FKG




- Standardní svářecí přístroj MIG/MAG, postupné spínání, chlazený plynem
- 4kladkový pohon Vybavení pro ocelové dráty 0,8 mm + 1,0 mm
- Pojízdný, kompaktní, robustní konstrukce při současně malých rozměrech skříně
- M2.20: Dvoutlačítkové ovládání - nastavení svařovacího napětí a rychlosti drátu, zobrazení parametrů svařování
- M2.40: Dvoutlačítkové ovládání Synergic - pohodlné nastavení pracovního bodu s předem naprogramovanými JOB (svařovací úlohy), zobrazení parametrů svařování
- Síťový kabel 5 m se zástrčkou 16 A CEE



Síťové napětí (tolerance)	3 x 400 V (-15 % - +15 %)
Síťová pojistka (pomalá)	3 x 16 A
Napětí naprázdno	40 V
Rozsah nastavení svařovacího proudu	30 A - 300 A
Doba zapnutí 25 °C (40 °C)	300 A / 35 % (300 A / 20 %) 170 A / 100 % (150 A / 100 %)
Zapojovací stupně	12
cos φ	0,97
Rozměry DxŠxV v mm	880 x 385 x 610
Hmotnost	72 kg
Rychlost drátu	1,5 m/min - 20 m/min

M2.40



M2.20



Ovládání	Strana	163
Podávací kladky drátu	Strana	282
Volitelné vybavení/ příslušenství	Strana	263

Typ	Název	Č. zboží
Mira 301 M2.20 FKG	Postupně spínaný svářecí přístroj MIG/MAG, kompaktní, plyn, centrální euro přípoj, pohon se 4 kladkami	-
Mira 301 M2.40 FKG		-
MIG 36G 3m		094-013388-00000
MIG 36G 4m	Svařovací hořák MIG/MAG, chlazený plynem	094-000536-00004
MIG 36G 5m		094-000536-00005
WK35 mm ² 4m/K	Zemnicí kabel	092-000008-00000
GH 2x1/4" 2m	Plynová hadice	094-000010-00001
DMDIN TN 200B AR/MIX 32L, D	Redukční ventil na tlakové lahvi, manometr	094-000009-00001

► Dostupné pouze v balení po 2 ks!

Jednotky balení

Typ	Název	bal. Ks	Č. zboží
2x Mira 301 M2.20 FKG Set D			092-015269-00502
2x Mira 301 M2.20 FKG Set DK/FI/NL/NO/SE			092-015269-00540
2x Mira 301 M2.20 FKG Set GB			092-015269-00537
2x Mira 301 M2.20 FKG Set RU			092-015269-00508
2x Mira 301 M2.40 FKG Set D			092-015246-00502
2x Mira 301 M2.40 FKG Set DK/FI/NL/NO/SE			092-015246-00540
2x Mira 301 M2.40 FKG Set GB			092-015246-00537
2x Mira 301 M2.40 FKG Set RU			092-015246-00508

► Jednotky balení s obsahem 2 ks Mira svařovací přístroje bez příslušenství najdete v kapitole Jednotky balení na straně 249